

# Scandia Lite

## SCANDIA LITE OPERATIONSBORD - STRÖMLINJEFORMAD DESIGN

Scandia Lite är ett icke-modulärt operationsbord som har designats speciellt för privata kliniker och enkla ingrepp.



## HÖJDPUNKTER

Scandia Lite är det perfekta valet för enkla kirurgiska ingrepp. Lite har en elektromekanisk höjdstyckningskolonn med Trendelenburg i kombination med en manuell och smidig justerbar bordsskiva.

1. Låg lägsta höjd
2. Handkontroll som är lätt att använda
3. Smart design av basen
4. Stora hjul
5. Manuell broms

## FÖRDELAR MED Scandia Lite

### 1. HYGIENISK

- Lätt att rengöra
- Utformad för att undvika vätskeretention
- Basskydd i ett stycke – inga sömmar

### 2. MINIMALHÖJD

- Låg minimihöjd på 560 mm.

### 3. MADRASS UTAN KARDBORREBAND

- Halkfri yta
- Madrass i full längd

### 4. TILLGÄNGLIGHET

- Böjd bas som gör det möjligt att komma närmare arbetsområdet.

### 5. KONTROLLANORDNINGAR.

- Inbyggda säkerhetsanordningar:
  - 2-touch handkontroll
  - Säkerhetslås
- Reservkontrollpanel på pelaren
- Trådlös fotkontroll (Bluetooth)





## Technical Specifications

Total längd	2010 mm
Bredd inklusive grindar	604 mm
Madrassbredd	550 mm
Total vikt	174 kg
Maximal belastning (SWL)	200 kg
Lyftkapacitet	454 kg
Hjul	Fyra Ø125 mm centrallåsande dubbla hjul, ledande
Motoriserad höjdjusteringsintervall	560-970 mm
Motoriserad Trendelenburg / anti-Trendelenburg	30° / 20°
Icke-motoriserad huvudsektion	30°-+30°
Icke-motoriserad ryggsektion	-10°-+65°
Icke-motoriserad bensektion	-50°-+15°
Elsystem	24 VDC, batteridrivnen, 100-240 V ~, 50/60 Hz
Strömförbrukning	Max. 4.5 A
Ingress protection system	IPX4
Electric protection class	Klass I (jordad), typ B tillämpad del
Internal power supply (main batteries)	2,1 Ah (52,92 Wh) Li-Ion technology (NMC), UN3481 (charge below 30 %)
Driftshastighet	10 %, max 2 min/18 min kontinuerlig användning.
Omgivningsförhållanden för transport och lagring:	
Temperatur	-10°C-+40°C
Relativ luftfuktighet	20 %...80 % at 30°C, not condensing
Lufttryck	70 kPa-106 kPa
Omgivande förhållanden för drift:	

Temperatur	+5°C--+30°C
Relativ luftfuktighet	20 %-80 % at 30°C, not condensing
Luftryck	70 kPa...106 kPa
Produktkod	OT8210
Tillverkare	Lojer Oy

## Kontakta oss

**Merivaara Corp.**

Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)